

Fiche technique

Ecrou ISO métrique en nylon 6.6



Les écrous hexagonaux sont le type d'écrou le plus couramment utilisé dans les applications de fixation d'usage général et conviennent aux assemblages à faible résistance.

Ces écrous hexagonaux en nylon 6.6 sont légers, résistants à la corrosion et non conducteurs ce qui les rend idéales pour les applications électriques ou là où la corrosion est une préoccupation.

Nous proposons toute une gamme d'écrous hexagonaux en nylon 6.6 dans une large gamme de tailles de filetage M2-M12.

Présentation de la gamme :

Matériau	Couleur	Filetage	Largeur	Type	Référence RS
Nylon 6.6	Naturel	M2	3,9 mm	Ecrou standard	528126
Nylon 6.6	Naturel	M2,5	4,9mm	Ecrou standard	528132
Nylon 6.6	Naturel	M3	5,4mm	Ecrou standard	525701
Nylon 6.6	Naturel	M4	6,9mm	Ecrou standard	525717
Nylon 6.6	Naturel	M5	7,9 mm	Ecrou standard	525723
Nylon 6.6	Naturel	M6	9,9mm	Ecrou standard	528148
Nylon 6.6	Naturel	M8	12,9mm	Ecrou standard	280492
Nylon 6.6	Naturel	M10	17mm	Ecrou standard	280509
Nylon 6.6	Naturel	M12	19mm	Ecrou standard	280515