

2m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック

Product ID: DVIDDMM2M



DVI-Dデュアルリンクケーブル(2m)。2本のオス DVI(25 ピン)コネクタが付いており、デスクトップ/ノートパソコンと DVI-Dモニター/プロジェクター間で信頼性の高い完全デジタル接続を行います。

この2m DVI-Dデジタルモニターケーブルは、最大解像度2560x1600、最大転送速度毎秒9.9 Gbitをサポートしており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されており、StarTech.comによる全使用期間保証が付いています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

Features

- 最大解像度2560x1600に対応
- 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- 電波障害を排除するフェライトコア
- ブレードシールド+アルミマイラーホイール
- DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
- DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
	フェライト数	2
	導体数	24
	業界標準	DVI DDWG Standard
コネクタ	コネクタA	1 - DVI-D(25ピン) オス
	コネクタB	1 - DVI-D(25ピン) オス
物理的特徴	ケーブルOD	8.6 mm [0.3 in]
	ケーブル長さ	2 m [6.6 ft]
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	色	ブラック
	製品重量	193 g [6.8 oz]
	製品長さ	2 m [6.6 ft]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.2 kg [0.4 lb]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 2m DVI-Dデュアルリンクケーブル (オス/オス)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.