

特点

- A2 不锈钢
- 六角凹头带帽凹头螺钉
- 以聚丙烯箱供货、带铰接 LID

545 件装不锈钢螺钉 / 螺栓套件、 M3 、 M4 、 M5 、 M6

RS 号: 225-3357



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这套由深受 RS Pro 品牌提供的高质量一字盘和平头机用螺钉特别适用于多种应用。此套件还包括用于盘头螺钉的相应尺寸的垫圈和螺母。

一般规格

件数	545
螺钉 / 螺栓类型	凹头螺钉
头部形状	六角套筒盖
驱动器类型	插槽
套件内装物品	m3 、 M4 、 M5 、 M6 螺钉
应用	木工、建筑和屋顶、 diy 应用、机械应用

机械规格

螺钉 / 螺栓长度	6mm 至 25mm
螺纹尺寸	M3, M4, M5, M6
材料	不锈钢
不锈钢类型	A2 304
表面	普通
螺钉 / 螺栓最长	25mm
螺钉 / 螺栓长度最短	6mm



Kit Contents								
Thread Size	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty
M3	6	50	8	50	12	50	—	—
M4	8	50	12	75	20	50	—	—
M5	10	30	12	30	16	30	20	30
M6	12	25	16	25	20	25	25	25