

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalter iACTs für Schütz iCT, 1W

A9C15915

EAN Code : 3606480096280

Hauptmerkmale

Produktbereich	ICT
Baureihe	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iACTs
Produkt- oder Komponententyp	Dezentrale Anzeige der Position der Hilfsschalter
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

Signalkreissspannung	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Steuereissspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti9 iCT)
Nennisolationsspannung U_i	440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montagemodus	Befestigt, auf der rechten Seite des CT
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunnelklemmen2 Kabel(n) flexibel 2,5 mm ² Tunnelklemmen2 Kabel(n) fest 1,5 mm ² Tunnelklemmen1 Kabel(n) fest 1,5...2,5 mm ² Tunnelklemmen1 Kabel(n) flexibel 1,5...2,5 mm ²
Drahtabisolierungslänge	9 mm
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Produktkompatibilität	ICT
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Kompatibilitätscode	IACTs
---------------------	-------

Montage

Normen	EN 60947-5
Schutzart (IP)	IP20 IP20 entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	Db
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	42,5 g
VPE 2 Art	Gyári csomagolás
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,0 cm
VPE 2 Breite	9,5 cm
VPE 2 Länge	23,0 cm
VPE 2 Gewicht	476,0 g
VPE 3 Art	Doboz
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,119 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)