

MERKMALE

- Sicher für den Einsatz in ESD-Umgebungen
- Gezackte Backen für zusätzlichen Halt
- Präzisionsgeschliffene 3-mm-Stahlbacken
- Gerippte weiche Kunststoffgriffe und leichte Rückstellfeder
- Integrierter Anschlag verhindert zu weit öffnende Griffe

RS Pro Flachzange aus Stahl 140 mm mit 20-mm-Backen Länge

RS Best.-Nr.: 245-0558



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese hochwertige Flachrundzange von RS Pro ist für Profis und Hobbyhandwerker geeignet. Mit abgerundeten Außenkanten eignen sich diese gezahnten Zangen für die Handhabung von Komponenten in Bereichen mit hoher Dichte, ohne Schäden zu verursachen.

Allgemeine

Zangenausführung	Flachzange
Spitzenausführung	Gerade
Material	Stahl
Anwendungen	Elektrische Arbeiten, Schmuckherstellung, statisch empfindliche Komponenten

Elektrische

ESD-Sicherheit	Ja
-----------------------	----

Mechanische

Schneidleistung	3.0mm
Backenlänge	20mm
Gesamtlänge	146mm
Härte	HRC 48-50
Gewicht	78g
Stahlstärke	3mm

