

CARACTERÍSTICAS

- El acero recubierto de nylon proporciona una excelente protección contra arañazos
- Rango de temperaturas: De 0 °C a 60 °C.
- Ideal para usar como pinzas de retención de herramientas, etc.

Abrazadera de resorte de acero RS PRO 25,4mm, 30,16mm x 7,94mm x 41,28mm mm, 4BA mm

RS Código RS: 289-590



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

De la marca de confianza RS PRO, esta pinza de resorte con recubrimiento de nylon es muy versátil. Con una construcción de acero sólido, la pinza se monta fácilmente mediante un orificio de tornillo. Una vez en su lugar, se puede utilizar para fijar herramientas, tuberías o mangueras con solo encajarlas en su lugar. El revestimiento de nylon garantiza que la abrazadera tenga menos probabilidades de rayar o dañar cualquier cosa que se inserte en ella.

Especificaciones

Color de revestimiento	Blanco
Material	Acero
Material de recubrimiento	Nylon
Aplicaciones	Herramientas de sujeción

Especificaciones mecánicas

Díámetro de la abrazadera	25,4mm
Anchura total	30,16mm
Altura	7,94mm
Profundidad	41,28mm
Díámetro del orificio de fijación	4BA
Grosor	0,558mm

