

CLIPFIX 15 - 终端固定件

3022263
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022263>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

快速安装终端固定件，快速连接NS 15 DIN导轨



优势

- 大面积标记
- 设计宽度仅5.2 mm
- 菲尼克斯电气研发的CLIPFIX终端紧固件可以在多种DIN导轨系统上保留有一个安全抓手
- 用于桥接件和插头的固定选项

商业数据

订货号	3022263
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE7111
产品关键代码	BE7111
目录页面	页码538 (C-3-2019)
GTIN	4017918976330
单件重量（含包装）	2.02 g
单件重量（不含包装）	1.6 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	终端紧固件
------	-------

尺寸

宽度	5.2 mm
高度	22 mm
深度	22.6 mm
NS 15深度	24 mm
NS 35/7,5深度	24 mm
长度	22 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 15
------	-------

CLIPFIX 15 - 终端固定件

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022263>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CLIPFIX 15 - 终端固定件

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022263>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn