

# AV1610P112R04 ✓ 生産可能

Alcoswitch | Alcoswitch AV16

型番: 2213775-1

Alcoswitch AV16, Push Button Switches, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Vandal Resistant, Single Actuator

[TE.comを見る>](#)



リレー、コンタクタおよびスイッチ > スイッチ > 押しボタン スイッチ



構成 (Pole-Throw): 単極 - 単投

押しボタン スイッチの製品タイプ: 耐破壊性

アクチュエータの数: 単一

アクチュエータのプロファイル: フラッシュ

ブッシングのスタイル: ねじ山付き

## 特徴

### 製品のタイプの特徴

スイッチのタイプ	押しボタン
防塵	はい
押しボタン スイッチの製品タイプ	耐破壊性
照光	はい
アクチュエータのスタイル	丸形

### 構成の特徴

ESD 接地端子	なし
ディテントのスタイル	音
構成 (Pole-Throw)	単極 - 単投
アクチュエータの数	単一
スナップ アクション	なし
サポート ブラケット	なし
タクト	いいえ
動作機能	モメンタリ

### 電気的特性

押しボタン スイッチの定格電圧	36 VDC
-----------------	--------

### ボディの特徴

ケースの材質	PBT
--------	-----

アクチュエータのプロファイル

フラッシュ

ブッシングのスタイル

ねじ山付き

### 端子の特徴

押しボタン スイッチ端子の定格電流

.4 A

スイッチ端子のめっき材料

金

### 結線の特徴

結線のタイプ

ワイヤ ラグ

### 機械的アタッチメント

取り付け角度

垂直

押しボタン スイッチの取り付けのタイプ

パネル

### ハウジングの特徴

プロセス密閉

はい

### 寸法

16 in

### 業界スタンダード

IP 定格

IP67

## 製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU

除外規定によりRoH指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC

指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016

閾値を超える物質

EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006

ECHAによる現在の候補リスト: 2021年1月 (211)

候補リストの表記: 2021年1月(211)

SVHC&gt;しきい値

Pb (3.7% in Component Part)

安全使用宣言品

この製品を扱うときは、飲食、喫煙をしないでください。取り扱い後はよく洗う。  
。可能な場合はリサイクルし、取り扱っている場所に該当するすべての政府規制に従って物品を廃棄します。

ハロゲン含有量

低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと

はんだ処理能力

半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC（ELV指令）の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

## 適合製品



## 関連シリーズ | Alcoswitch AV16



## この製品と一緒に購入されている製品



## 書類

### 製品図面

AV16 SPM 0.4VA POWER LED WHITE 12V

英語

### CAD ファイル

#### 3D モデル

3D

#### カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2213775-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英語

#### カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2213775-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英語

#### カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2213775-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

### データシート/カタログ ページ



[ALCOSWITCH Anti-Vandal Switch flyer](#)

英語