

特点

- 高耐冲击织纹薄型铝合金盖
- 防翘曲自熄灭 UL 认证 PVC 基座
- 最高工作温度为 85°C
- 自黏式胶带粘贴到 PVC 基座上，可快速轻松安装

RS Pro 灰色地板线槽，宽 50 mm x 厚 9.8mm，长 1 m，铝合金 (LID)，PVC (基座)

RS 库存号： 880-6865



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 的一系列铝地板电缆线槽设计用于安装在地板上，用于在高人流量区域布线低电压和信号线。此线槽包含防翘曲自熄灭 PVC 内部导轨和薄型高耐冲击装饰凸面压延铝 TOP 盖。PVC 基座为自黏式，铝盖可牢固地连接到 TOP 上。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

线槽 / 链类型	地板线槽
材料	铝合金 (LID) , PVC (基座)
颜色	灰色
火灾行为	自熄灭
应用	办公室和室内工作空间，提供各种长度，电气车间，学校，医院，酒店和任何有客户的地方，在电缆之间行走

机械规格

长度	1m
宽度	50mm
深度	9.8mm

操作环境规格

工作温度范围:	最高 85°C
最高工作温度	85°C

认证

符合标准

符合 RoHS 标准, UL 94 V-0

