



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Lichtverteilung**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Leuchtengehäuse**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschluss**

**Befestigung**

- Abmessungen**
- Lichtaustritt**
- Außendurchmesser**
- Seitenteil**

1 x Stableuchtstofflampe T26 58W/640 G13  
 Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K, Farbwiedergabe Ra=63  
 Elektronisches Vorschaltgerät  
 Energieeffizienzindex (EEI): A2  
 220-240 V; 50/60 Hz  
 ca. 58 W  
 direkt  
 ohne  
 IP 67  
 I  
 Acryl (PMMA), glasklar (farblos),  
 ca. 4.3 kg  
 Verbindungsdose  
 160 BU/3  
 Leuchtenhalter (Zubehör)  
 A=2027 mm  
 D=1548 mm  
 70 mm  
 C mit Kabelverschraubung



160 BU/3

**Beleuchtungsstärken**

Messbedingungen: d=100cm

Em: 497 lx  
 Emax: 693 lx  
 Emin: 268 lx

