



**Colección:** Guantes de uso general

**Gama:** Guantes

**Materiales:** Pylon, PU

## Características y Beneficios:

- Certificado CE
- Perfecto para tareas complejas
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Forro sin costuras 100% transpirable
- Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel A1 ANSI al corte

## Normas de Calidad:

- AS/NZS 2161 .2
- AS/NZS 2161 .3
- ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A1)
- EN 388:2016 - (2.0.3.1.X.)
- EN 420

RS Article	Talla	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m <sup>3</sup> )
1845986	S	Gris	65.0	45.0	45.0	0.0220	0.1316
1845987	M	Gris	65.0	45.0	45.0	0.0280	0.1316
1845988	L	Gris	65.0	45.0	50.0	0.0270	0.1463
1845989	XL	Gris	65.0	45.0	50.0	0.0300	0.1463
1845990	XXL	Gris	65.0	45.0	50.0	0.0330	0.1463

