

Hoja de características del producto

Características

NSYCVF170M230

Ventilador forzado Climasys, 170 m³/h, 230 V sin rejilla



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Compatibilidad de gama	Prisma P
Caudal de aire	Caudal libre, estado 1 170 m ³ /h en 50 Hz
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Rango de potencia	17 W
Nivel de ruido	41 dB
Altura	Externo, estado 1 119 mm
Anchura	Externo, estado 1 119 mm
Profundidad	Externo, estado 1 38 mm
Peso del producto	0,82 kg
Material	Acero para rejilla de protección
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior 1 base de fijación

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------