

Pistola de lavado multifunción



	A (mm)	B (mm)	Rosca hembra BSPP	Caudal (a 12 bar)	Presión máx de uso (bar)	Temperatura (max (°C))	Material	Peso (g)	Referencia
	175	194	G 1/2	50 l/min	12	50	Pistola de lavado de polipropileno con protección de poliamida PA 66	440	PM JET