

## VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & - Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI- Konverter – 1080p

Product ID: VGA2HDU



Mit dem VGA-auf-HDMI-Adapter VGA2HDU können Sie den VGA-Port eines Desktops oder Laptops in einen HDMI-Ausgang verwandeln.

Mit dem VGA2HDU können Sie Ihren VGA-Videoausgang für eine zunehmende Anzahl von Displays und Projektoren, die nur HDMI unterstützen, erweitern.

Nicht alle VGA-Konverter entstehen auf dieselbe Weise. Mit diesem Adapter können Sie die höchste Videoqualität von Ihrem VGA-Ausgang nutzen mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1080 (1080p).

Für eine problemlose Einrichtung kann der VGA-auf-HDMI-Adapter per Plug&Play installiert werden. Zudem wird das Gerät über das integrierte USB-Stromkabel über den USB-Anschluss am Computer mit Strom versorgt. Der VGA-auf-HDMI-Adapter ist für jedes Computerbetriebssystem geeignet. Bei Verwendung mit einem Windows®-Computer unterstützt der Adapter natives USB-Audio, sodass Sie dem HDMI-Signal Computer-Audio hinzufügen können.

Der VGA2HDU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Schließen Sie Ihren VGA-fähigen Computer an ein HDMI-Heimkinosystem an
- Teilen Sie Videoinhalte von einem VGA-fähigen Computer auf einen HDMI-TV oder -Projektor
- Schließen Sie ein älteres VGA-fähiges Gerät an ein neueres HDMI-Display an
- Teilen Sie Audio von Ihrem Windows-basierten PC

### Features

- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080
- Plug and Play-Installation
- USB-betrieben
- USB Audio
- Kompaktes Leichtbaudesign

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	VGA
	Chipset-ID	Micro Silicon - MS9282
	Kabel	HDMI
<b>Leistung</b>	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1080
	Max. Digitalauflösungen	1920x1080
	Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p)
		1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200		
	1600x900	
	1440x900	
	1400x1050 (SXGA+)	
	1366x768	
	1360x768	
	1280x1024	
	1280x960	
	1280x800	
	1280x768 (WXGA)	
	1280x720p (720p)	
	1280x600	
	1152x864	
	1024x768	
	800x600 (SVGA)	
	640x480 (480p)	
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Input 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Bei Verwendung mit einem Windows®-Computer unterstützt dieser Adapter natives USB-Audio.
<b>Strom</b>	Mit Stromadapter	USB-betrieben
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz

	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktbreite	1.4 in [35 mm]
	Produktgewicht	2.5 oz [70.7 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	10.2 in [260 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	5.3 oz [151 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - VGA-auf-HDMI-Adapter mit USB-Stromversorgung und Audio 1 - 60 cm USB-Verlängerungskabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.