

Tube plat en polyuréthane souple, multi-tubes, multicolores - TUS

TUS0604N-20

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C
- 8 variations de couleurs.

Spécifications standards

Couleur	N (Opaque)
Longueur du rouleau	Rouleau de 20 m
Taille	0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	20 °C
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel)
Matière de tube compatible	Polyuréthane
Poids	0.390 Kg

Information supplémentaire

Catalogue

[T_FR.pdf](#)