

## CARACTERISTIQUES

- Connecteur étanche IP67
- Facile à installer sur les panneaux prépercés et le boîtier de la machine
- Structure résistante
- Filetage 13/16-28 UN
- les raccords ;

## RS Pro, connecteur RJ45 femelle

RS code commande : 111-6745



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

### Description du produit

Cette embase femelle à montage panneau RJ45 étanche de RS Pro est idéale pour les applications dans les environnements difficiles. Avec un panneau robuste et un contre-écrou vissé, le connecteur RJ45 peut s'adapter à la plupart des panneaux, et intègre un joint torique en silicone pour créer un point de connecteur étanche et durable pour les applications de réseau.

### Caractéristiques générales

Type de connecteur Ethernet	RJ45Connector
Sexe	Femelle
Catégorie de réseau local	Cat5e
Nombre de ports	1
Type de connecteur	RJ45
Type de blindage	Blindé
Orientation	Droit
Matériau du contact	Alliage de cuivre
Placage de contact	Or
Applications	AP extérieur sans fil, LED extérieure et éclairage d'affichage, marine, automobile, militaire

### Spécifications électriques

Résistance de contact	20mΩ
Intensité nominale	1.5A
Résistance de l'isolant	DC500V±10%
Tension de retrait diélectrique	1000VAC/DC

**Spécifications mécaniques**

Type de montage	Montage panneau
Longueur	29.1mm
Largeur	25.4mm
Profondeur	42.7mm
Taille de fil	24 à 26 AWG

**Spécifications de l'environnement de**

Température d'utilisation	-40 à +105 °C.
---------------------------	----------------

**Catégorie de protection**

Indice IP	IP68
-----------	------

**Homologations**

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
---------------------------	-------------------------------

