




Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Feuille d'instructions

Uplights **GB**

Strahler **D**

Lampes verticales **F**

Figures



GB

RS Stock No.

203-9763, 203-9779, 203-9808

Uplighters provide a subtle, low glare method of lighting and are especially useful to highlight architectural features such as columns or to provide extra light in dark corners etc.

Installation

1. Remove gear tray from fitting.
2. Provide mains wiring to required location, and isolate from supply.
3. Mark out and drill wall.
4. Feed cable into dome and fix securely to wall.
5. Connect the live, neutral and earth (as shown in Fig.1) to the gear tray.
6. Replace gear tray in dome and secure, making sure the earth strap on the gear tray is connected via the star washer to the dome.
7. Fit lamps and protective glass on the metal Halide fittings.
8. Reconnect supply.

Replacement Lamps

RS stock no.	Replacement Lamp
203-9763	26W PL-C 2 pin
203-9779	26W PL-C 2 pin
203-9808	150W HQI-TS +10W 2D

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

D

RS Best-Nr.

203-9763, 203-9779, 203-9808

Strahler sind ideal, um architektonische Glanzstücke wie beispielsweise Säulen in das rechte Licht zu rücken oder um dunkle Ecken ganz auszuleuchten.

Installation

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Armatur.
2. Verlegen Sie die Netzstromkabel zum gewünschten Ort, und trennen Sie diese von der Stromversorgung.
3. Markieren Sie die Stelle, und bohren Sie entsprechend der Markierung Löcher in die Wand.
4. Ziehen Sie das Kabel durch die Kuppel, und befestigen Sie es an der Wand.
5. Schließen Sie den spannungsführenden Leiter, den Nulleiter und die Erde (siehe Abb. 1) an die Abdeckung an.
6. Setzen Sie die Abdeckung in die Kuppel ein, und befestigen Sie diese dort. Achten Sie darauf, daß das Erdungsband an der Abdeckung über die Sternunterlegscheibe mit der Kuppel verbunden ist.
7. Setzen Sie die Lampen und das Schutzglas auf die Metall-Halogenarmaturen auf.
8. Schließen Sie die Einheit wieder an das Stromnetz an.

Ersatzlampen

RS Best.-Nr.	Ersatzlampe
203-9763	26W PL-C 2-polig
203-9779	26W PL-C 2-polig
203-9808	150W HQI-TS +10W 2D

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.



Code commande RS.

203-9763, 203-9779, 203-9808

Les lampes verticales offrent un moyen d'éclairage subtil, à faible éblouissement, et sont particulièrement utiles pour mettre en évidence des caractéristiques architecturales telles que des colonnes ou pour fournir un éclairage d'appoint dans les coins sombres etc.

Installation

1. Retirer le plateau d'engrenage de l'appareil.
2. Fournir un câblage secteur à la position requise et l'isoler de l'alimentation
3. Délimiter et percer le mur.
4. Insérer le câble dans le dôme et le fixer solidement au mur.
5. Connecter le fil positif, le fil négatif et le fil de mise à la terre (conformément à la figure 1) au plateau d'engrenage.
6. Remettre en place le plateau d'engrenage dans le dôme et le fixer, en s'assurant que le tresse de mise à la terre sur le plateau d'engrenage est raccordée par l'intermédiaire de la rondelle en étoile jusqu'au dôme.
7. Installer les lampes et le verre protecteur sur les appareils aux halogénures.
8. Reconnecter l'alimentation.

Lampes de rechange

Code commande RS	Lampe de rechange
203-9763	26 W PL-C 2 broches
203-9779	26 W PL-C 2 broches
203-9808	150 W HQI-TS +10 W 2D

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de **RS**.
