



主要信息

范围	TeSys VARIO
设备短名	接地模块
产品或组件类型	附加模块
性能水平	高性能
电流类型	交流 直流

补充信息

网络频率	50/61 Hz
安装位置	左 右
高度	74 mm
宽度	16 mm
深度	35 mm
产品重量	0.05 kg

环境

产品认证	CCC CSA GL UL
------	------------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.