



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MCB
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Application	Distribution
Description des pôles	1P
Nombre de pôles protégés	1
In courant assigné d'emploi	20 A à 30 °C conforme à EN/CEI 60898-1
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	B
Pouvoir de coupure	6000 A I _{cn} à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes	EN/CEI 60898-1
Certifications du produit	VDE

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	3...5 x I _n CA
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : biconnect
Pas de 9 mm	2
Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	10000 cycle
Durée de vie électrique	4000 cycle 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Verrouillages optionnels	Cadenas sur position OFF
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 25 mm ² - rigide Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm ² - flexible avec embout Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm ² - souple
Longueur de dénudage des fils	14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage	2 N.m haut ou bas
Protection différentielle	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	2 se conformer à EN/CEI 60898-1
Catégorie de surtension	III
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	106,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Minimum percentage of recycled plastic content	56

Garantie contractuelle

Garantie	18 Monate
----------	-----------