

Fiche technique

RS4RORB

Poteau rouge base standard - sangle 4m rouge/blanche

Poteau à sangle permettant de guider le public et de réguler le trafic. Le poteau possède une base lestée et une sangle de 4 m de longueur sur 5 cm de largeur. La sangle quant à elle, possède un système de freinage et anti panique qui permet de décrocher automatiquement la sangle en cas d'urgence. La tête du poteau peut recevoir jusqu'à 6 sangles différentes et possède un trou fileté pour accrocher un panneau d'information. Usage intérieur uniquement. Un large choix d'option est disponible : panneau d'information, récepteur mural et de personnalisation de sangle.



EAN 3321369986581

Code douanier 7326909890

Couleur: Rouge

Matière: Acier / Polyester

Finition produit: Peinture

Produit de rattachement: RSA4PN / RSA3PN

Type d'utilisation: Intérieur

Caractéristiques :

- Poteau à sangle permettant de guider le public et de réguler le trafic
- Sangle avec système de freinage et anti panique
- Tête du poteau peut recevoir jusqu'à 6 sangles et possède un trou fileté
- Sangle allant de 2m à 10m et de 5 à 10cm de largeur selon modèle
- Possibilité de personnalisation de sangle et de choisir la base en fonction des besoins
- Usage intérieur uniquement.

Hauteur mm	Diamètre poteau mm	Longueur sangle m	Largeur sangle mm	Poids net kg
1000	80	4	50	12