

VALIGIA CON ASSORTIMENTO PER MANUTENZIONE IN POLLICI (174 PZ)



002 JMP

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Le sagome degli utensili sui pannelli, in aggiunta alle marcature delle dimensioni delle chiavi, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante

Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U00020004

460x385x158

12

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



180 C - Pinze regolabili a cerniera chiusa

1

250

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	201 S - Seghetto con tendilama	1	-
	220 B1 - Coltello multiuso con lama a settori	1	-
	285 P - Chiavi combinate in pollici	12	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16
	382 - Martelli per meccanici	1	300
	692 J100 - Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"	100	-
	981 A - Flessometri professionali con rivestimento antiurto	1	3
	280 LTSP/S8 - Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica in pollici	8	-
	207 C - Forbice per elettricisti - lame in acciaio	1	-
	294 AD - Chiavi a rullino con regolazione rapida	1	250




Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	606 1/2 APOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)	15	-
	133 AX - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	1	160
	150 AX - Pinze universali	1	180
	188 AX - Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	1	160
	324 - Giraviti per viti con intaglio	6	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
	324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	2	1x75-2x125
	324 PZ - Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®	2	1x75-2x125
	606 1/4 APOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (18 pz)	18	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.