

Winkelschleifer GWS 9-115 S Professional

Anwendungsnutzen

- Perfekte Werkzeugkontrolle und ergonomische Handhabung dank kleinstem Griffumfang und geringstem Gewicht in der 900 Watt-Klasse
- Perfekte Arbeitsergebnisse mit unterschiedlichen Materialien aufgrund Drehzahlvorwahl
- Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Überlastfähigkeit sowie Langlebigkeit dank starkem 900 Watt-Motor

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 900 W
- Leerlaufdrehzahl 2.800 – 11.000 min-1
- Schleifspindelgewinde M14
- Scheiben-Ø 115 mm
- Griffgröße 59 x 54,5 mm
- Griffumfang 187 mm
- Gewicht (netto/brutto) 1,9 / 2,5 kg



- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Koffer
- Verpackungsgröße (L/B/H): 360 x 125 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 108/ 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 262933; 262934; 262935; 262936
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: GWS 9-115 Professional, 060179B001
- Erste Lieferung: Januar 2018



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GWS 9-115 S Winkelschleifer Koffer	0601396103	3165140923088	125,00

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-26 Professional

Anwendernutzen

- Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung aufgrund 830 W starkem Motor und 2,7 J Schlagenergie
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Drehstopp für Meißelarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • Nennaufnahmeleistung | 830 W |
| • Schlagenergie, max. | 2,7 J |
| • Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 min ⁻¹ |
| • Nenndrehzahl | 0 – 900 min ⁻¹ |
| • Länge | 377 mm |
| • Bohr-Ø Beton | 26 mm |
| • Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| • Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| • Bohr-Ø Mauerwerk | 68 mm |
| • Gewicht (netto / brutto) | 2,7 kg / xx |



- Lieferumfang: Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer
- Verpackungsgröße (L/B/H): 392 x 162 x 134 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 40 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672191
- Bildnummern: 230291, 230451, 230452
- Herstellland: Deutschland (DE)
- Vorgängermodell: GBH 2-24 D, 06112A0000
- Erste Lieferung: September 2016



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GBH 2-26 (Handwerkerkoffer)	06112A3000	3165140859127	195,00 €

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

Anwendernutzen

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall
- Rechts-/Linkslauf zur Ein- und Ausdrehen von Schrauben
- Ergonomisches Slimline-Design für bessere Handhabung

Technische Daten

- Nennaufnahme 600 Watt
- Leerlaufdrehzahl 0 – 2.800 min⁻¹
- Schlagzahl 0 – 44.800 min⁻¹
- Bohr-Ø Beton 13 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk 15 mm
- Bohr-Ø Holz 25 mm
- Gewicht netto/brutto 1,6/ 2,3 kg



- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 300 x 261 x 75 mm
- Anzahl auf Palette / VPE: 144 Stk. / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672199
- Bildnummern: 6634
- Herstellland: Russland (RU)
- Erste Lieferung: Januar 2014



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GSB 13 RE	0601217100	3165140371902	75,00