

Registersystem VARIO® TABLE 10

Artikkelnummer	557000	Antall salgsenheter	1 Sett
Farge	Assorterte farger	Salgsenhet EAN	4005546502588
Emballasjeeenhet	1 sett	Emballasjevekt (brutto)	2087.7 G
Base EAN	4005546502588	Opprinnelsesland	DE



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Komplet registreringssett for bruk på bord
- Bordstativ med 10 SHERPA®-register i A4-størrelse
- Register av polypropylen med farget profilramme og lavreflekterende film som er egnet for skannere
- Inkl. faner med blanke innleggsark for merking av registerne
- Robust bordstativ av pulverlakkert stålplate, L-formet for ekstra stabilitet
- Praktisk dreiemekanisme for enkel utskifting av displayene
- Fargekodet versjon (-00), med 2 register i hver av fargene svart, rød, gul, grønn og mørkeblå.
- 5 års garanti

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	390
----------------------	-----

Registersystem VARIO® TABLE 10

Utvendig høyde (mm)	405
Utvendig dybde / lengde	370 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	10 Display panel(s)
Format (for)	A4
Orientering Format	Stående
Brand / Varemerke	DURABLE
Bredde på innvendig displaypanel (mm)	210
Høyden på det indre displaypanelet (mm)	297
Settet inneholder displaypaneler	ja
Roterbart / Svingbart feste	Nei
Justerbar lesevinkel	Nei
Uttrekkbar	Nei
Åpning for dokumenter	Øverst
Faner med blanke etiketter inkludert	ja
Sklisikker / Stødig	Sklisikker / stabil
Antibakteriell	Nei
Garanti	5 år
Produktegenskaper knyttet til dokumenter	Kan skannes, antirefleks
Type base / feste	Stativ for nettbrett