

3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Product ID: MDP2DPMM3M



Das 3 m lange Mini-DisplayPort™-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM3M verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDP2DPMM3M mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

Features

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Vergoldete Steckverbinder

Hardware	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Max. Digitalauflösungen	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	32 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3 m [9.8 ft]
	Produktbreite	10 mm [0.4 in]
	Produktgewicht	105 g [3.7 oz]
	Produkthöhe	10 mm [0.4 in]
	Produktlänge	3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	114 g [4 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 3 m Mini DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.