Abra Beta	*Mod.GQ0211 Scheda Tecnica abrasivi rigidi*	Pagina 1/1 Rev.02 del 01/12/25

DISCO 115 X 1,6 X 22,23 A46Q

Fe S Cl (≤ 0,1%)

ARTICOLO	ø 115 mm
TIPOLOGIA	Mola da taglio
FORMA	T41 - PIANA
DIMENSIONI	115 X 1,6 X 22,23
APPLICAZIONE	Acciaio/Acciaio inox
ABRASIVO	A = Corindone
GRANA	46
DUREZZA	Q
LEGANTE ORGANICO	Resina fenolica
VELOCITA' DI UTILIZZO	80 m/sec - 13.300 r.p.m.
RINFORZO	2 Reti di rinforzo: n° 2 Ø114 - 100 g/m^2

CARATTERISTICHE	
Tolleranza spessore : +0,3/-0,1 mm	ISO 13942
Tolleranza diametro esterno: ± 2,5 mm	
Sbilanciatura (g): 0,2 √peso mola	EN ISO 6103
Scoppio: > 23.009 r.p.m.	EN12413

Data: 07/01/2026

FEPA

The Symbol of Safety.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001