

## Embase du boîtier - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Boîtiers fermés pour installations, Partie inférieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

### Avantages

- ✓ L'article fait partie de la gamme de produits BC
- ✓ Conforme à la norme DIN EN 43880
- ✓ Montage sans outil
- ✓ Disponible dans des pas de une à neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
- ✓ Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
- ✓ Variante dans la technique de raccordement
- ✓ Peut être monté sur le profilé ou au mur
- ✓ En option avec connecteur de bus à monter sur profilé



### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
Quantité minimum de commande	10 pc
GTIN	
GTIN	4055626282114
Poids par pièce (hors emballage)	0,046 KGM
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Type de boîtier	Boîtiers fermés pour installations
Matériau du boîtier	polycarbonate
Coloris (RAL)	gris clair

#### Conditions d'environnement

# Embase du boîtier - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

## Caractéristiques techniques

### Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (en fonction de la puissance dissipée)

### Cotes

Largeur	107,6 mm
Hauteur	89,7 mm
Profondeur	48,9 mm

### Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

### ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

## Homologations

### Homologations

Homologations

UL Recognized / EAC

Homologations Ex

### Détails des approbations

# Embase du boîtier - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

## Homologations

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 240868
---------------	--	---	---------------

EAC			B.01742
-----	--	--	---------

## Accessoires

### Accessoires

### Matériel montage

Pied de verrouillage - FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 2896998



Boîtier fermé, coloris: orange

## Produits supplémentaires requis

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U11 KMGY - 2896076



Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, connexion transversale: Boîtiers, coloris: gris clair (7035)

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U22 KMGY - 2896089



Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

Boîtier électronique - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875



Boîtier sur profilé pour ordinateurs Raspberry Pi (convient pour Raspberry Pi A+, B+, B2, B3) ; jeu composé d'une partie supérieure et d'un support de circuit imprimé ; boîtier suivant DIN 43880

## Embase du boîtier - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

### Accessoires

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721



Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, connexion transversale: Boîtiers, coloris: noir (9005)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 2000 KMGY - 1050443

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 1121 BK - 1108020

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U11 RD3000 - 2203809

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 1112 KMGY - 1086268

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 1006943

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - 1046365

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - 1066143

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm

---

## Embase du boîtier - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

### Accessoires

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - 1065104

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U22 BK - 2203763

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: noir (9005)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 1121 KMGY - 2203260

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - 1025418

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 2121 KMGY - 1038850

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT 0121 KMGY - 2202301



Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

---

Capot de boîtier - BC 107,6 OT U22 GY 7045 - 2202269

Boîtiers fermés pour installations, Partie supérieure, largeur: 107,6 mm

---

Connecteur-bus sur profilé - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306



Connecteurs sur profilé, nombre de pôles: 16, pas: 2,54 mm, coloris: noir foncé

## Embase du boîtier - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

### Accessoires

---

Connecteur mâle - PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - 2200700



Connecteur mâle, nombre de pôles: 18, pas: 2,54 mm

---

### Autres produits

Connecteur-bus sur profilé - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306



Connecteurs sur profilé, nombre de pôles: 16, pas: 2,54 mm, coloris: noir foncé

---