



## Bestückung

24 x Leuchtdiode  
 Lichtfarbe tageslichtweiß, 5300-6400 K  
 Energieeffizienzklasse A+  
 ohne  
 22-29 V; DC  
 ca. 15 W  
 ohne  
 IP 67  
 III  
 ohne Schalter  
 Aluminium/Kunststoff, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
 Acryl (PMMA), glasklar (farblos)  
 ca. 0.7 kg  
 ca. 3.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden  
 Schrauben  
 A=616mm, C=570mm  
 Abstrahlrichtung +/- 45° einstellbar

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Entblendung**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Bedienung**  
**Leuchtgehäuse**

**Lampenabdeckung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschlussleitung**  
**Befestigung**  
**Abmessungen**  
**Besonderheiten**

## Beleuchtungsstärken

Messbedingungen: d=50cm

Em: 360 lx  
 Emax: 699 lx  
 Emin: 125 lx

