

操作器

分销方
RS-online



704.006.4



<https://rs-online.eao.com/component/704.006.4...>

您的产品:



704.006.4 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	黄色
灯罩材质:	塑料
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
刻印板颜色:	白色
刻印板透明度:	半透明的
是否发光:	发光的

电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

机械特性

端子: 螺钉端子
重量: 0.037 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65
工作温度: - 40 °C ... + 55 °C
储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 平面的, 黄色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, 螺钉端子
外壳颜色: 灰色
外壳材质: 塑料
提示: 白炽灯或LED
接线图:




安装开孔:



A = 螺钉端子
B = 推入式端子



外形尺寸:



A = 螺钉端子

