

Datenblatt:

STEKO Basic Kuplung T13 schwarz IP20

STEKO Basic Kuplung T13 schwarz, mit Manschette und Verschlussdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP20



Artikelnummer	52 00010	
EAN	7611007170196	
Einheits Nr.	683010114	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	10	
Verpackungsmasse	5.0 x 5.0 x 10.0 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.080 Kg	
Ursprungsland	CN	
Zolltarifnr.	85366990	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kupplung
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 13
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Hauptwerkstoff	Kunststoff, TPE
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Manchette und Verschlussdeckel
Produkthöhe	50 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	100 mm
Gewicht netto	0.080 Kg
Verpackungsart	offen