

MERKMALE

- Erhältlich in 2-, 3- und 4-Profilstufen
- Rutschfeste Lauffläche für zusätzlichen Halt und Stabilität
- Arbeitslast von bis zu 150 kg
- Stahlkonstruktion für Festigkeit und Langlebigkeit
- Gummigriff an Top Bar für Komfort und Griffigkeit
- Rutschfeste gerippte Gummitritte, die Ihnen helfen, sicherer zu klettern
- Faltbares Design, um Platz zu sparen und mit Leichtigkeit zu lagern

RS Pro 4-Zoll-Trittstufen aus Stahl, 0,93 m Plattformhöhe

RS Best.-Nr. 877-6828



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die neuen klappbaren Stufenleitern von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und praktischen Stufenleitern, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen eignen. Diese Serie von Stufenleitern ist die perfekte Lösung, um zusätzliche Höhe zu erhalten, um Bereiche außerhalb der Reichweite zugänglich zu machen. Die Stufenleitern verfügen über eine Stahlrahmenkonstruktion mit einem weichen und bequemen Griff und Kunststoff-Bodenschutz. Die Trittflächen (Trittstufen) verfügen über rutschfestes geripptes Gummi für zusätzlichen Halt und Stabilität für den Benutzer im Einsatz. Die Trittstufen können auch einfach zusammengefaltet werden, sodass sie in einem Schrank aufbewahrt werden können, um Platz in Bereichen mit begrenztem Platz zu sparen. Diese Serie von klappbaren Stufenleitern von RS Pro ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und in den Profilgrößen 2, 3 und 4 erhältlich.

Welche Größen sind erhältlich?

- 2 Lauffläche: [877-6815](#)
- 3 Lauffläche: [877-6819](#)
- 4 Lauffläche: [877-6828](#)

Allgemeine

Anzahl der Schritte	4
Material	Stahl
Farbe	Silbergrau
Anwendungen	Zuhause, Büro, Garage, Werkstatt, Lagerraum

Mechanische

Gesamtabmessungen	1290 mm x 490 mm x 830 mm
Gesamthöhe	1290mm
Gesamtbreite	490mm
Gesamttiefe	830mm
Klappbare Abmessungen	1475 mm x 145 mm x 490 mm
Arbeitslast	150kg
Abstand zwischen den Laufflächen	230mm

Abmessungen der Plattform	
Höhe	0.93m
Breite Top-T-Shirt	380mm
Top-T-Tiefe	260mm



Description	Open size H x W x D (mm)	Folding size H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	RS Stock No.
Step Ladders 2 Tread	775 x 485 x 510	890 x 135 x 485	380 x 260	490	877-6815
Step Ladders 3 Tread	1065 x 490 x 665	1220 x 140 x 490	380 x 260	710	877-6819
Step Ladders 4 Tread	1290 x 490 x 830	1475 x 145 x 490	380 x 260	930	877-6828

