

AVVOLGICAVO 15 M



939 E

NEW!

- Modello a recupero automatico del cavo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Cavo 3G x 1.5mm² in PVC
- Presa e spina Schuko
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm

Lunghezza tubo (m)

15

Portata cavo avvolto

1,2 KW @230V

Portata cavo svolto

1,8 KW

Grado di protezione

IP42

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg
U09390007	355x310x185	5

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000