



Données techniques

1R85X100X35

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

| | |
|---|---------|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 35 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 100 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Trou de graissage sur bague intérieure | Non/No |
| t - Longueur chanfrein BI | 2,5 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,58 kg |

DIMENSIONS D'INSTALLATION

| | |
|--|---------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 91,5 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |