



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Nass-/Trockensauger

GAS 35 H AFC



ab 869,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Vielseitiger Nass-/Trockensauger der Staubklasse H mit automatischer Filterreinigung für gesundheitsgefährdenden Staub

Die wichtigsten Daten

Gewicht	12,4 kg
Behältervolumen netto	23 l
Filterfläche	5.000 cm ²

Bestellnummer 0 601 9C3 600

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	1.200 W
Gewicht	12,4 kg
Behältervolumen brutto	35 l
Behältervolumen netto	23 l
Behältervolumen netto Wasser	19,2 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger	H
Staubklasse	H
Werkzeugabmessungen (Breite)	375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	515 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	575 mm
Filterfläche	5.000 cm ²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Räder, Anzahl	4
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	400 x 590 x 740 mm



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Zertifiziert für die Staubklasse H (Krebs und andere Krankheiten erzeugenden Staub), erhöhter Anwenderschutz
- Automatische Filterreinigung für konstantes Arbeiten
- Volumenstromüberwachung für einen konstanten Luftstrom durch den Sauger, inklusive akustischem Warnsignal

