

## 特点

- 工业标准对称导轨- 15 mm x 5.5 mm
- 镀锌和无色钝化钢材
- 开槽、易于安装
- 符合 EN50045 和 din 46277-3 标准

## RS Pro mm din 导轨、 1000mm x 15mm x 5.5mm

RS 号: 467-349



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

由深受信赖的 RS PRO 品牌提供的精选 TS-15 微型 DIN 导轨坚固耐用，可用于安装各种电气和工业设备。TS-15 导轨，也被称作“微型顶帽”导轨，由冷轧钢制造，然后经过镀锌和无色钝化处理。这可确保其强度和防腐蚀特性。提供各种长度以及开槽或不开槽（穿孔）型材，以便于安装和布线。

## 一般规格

兼容性	微型 TOP 帽
din 导轨类型	TS15 一字
应用	din 导轨 Terminal、power supplies、plug in 继电器、计时器模块、面板仪表、输入 / 输出设备、robotics、自动化和控制设备

## 机械规格

材料	钢
长度	1000 mm
宽度	15mm
高度	5.5mm

## 认证

欧洲安全标准	EN50045
--------	---------

