

608036-1 ✓ 生産可能

型番: 608036-1

Silicone Fusion Tape, 25.4 mm [1 in] Width, 10.97 m [36 ft] Length,
Red, .51 mm [.02 in] Thick, Center Stripe, Blue Center Stripe

[TE.comを見る>](#)



ワイヤ保護および管理 > 接着剤およびシール剤 > 融着テープ



テープのタイプ: シリコン融着テープ

製品幅: 25.4 mm [1 in]

製品長さ: 10.97 m [36 ft]

一次製品色: 赤

製品の厚さ: .51 mm [.02 in]

特徴

製品のタイプの特徴

テープのタイプ	シリコン融着テープ
中央ストライプ	はい

ボディの特徴

製品重量	127 g
一次製品色	赤
中央ストライプの色	青

寸法

製品幅	25.4 mm[1 in]
製品長さ	10.97 m[36 ft]
製品の厚さ	.51 mm[.02 in]

実装の特徴

実装方法	Roll
パッケージ数量	1

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006

ECHAによる現在の候補リスト: 2025年1月
(247)

候補リストの表記: 2024年6月(241)

REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量

低ハロゲンの場合は Br, Cl, F, I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと

はんだ処理能力

半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

適合製品



この製品と一緒に購入されている製品





書類

製品図面

SILICONE FUSION TAPE,1"X36'

英語

データシート/カタログページ

CHARACTERISTICS

英語

作業指示書

作業指示書 (米国)

英語