



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 1250 Ekip Touch LSiG 3p WMP

E1.2B 1250 Ekip Touch LSiG 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 1250 Ekip Touch LSiG 3p WMP
产品ID	1SDA072176R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644760267
目录说明	E1.2B 1250 Ekip Touch LSiG 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1250 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSiG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	80c09818-efd2-4579-9ffc-e9537f4b5475 Italy (IT)
简化的SCIP	aadf7ac7-99e6-4b65-bc41-a01fe73f5e40 Spain (ES) d8015fdb-e131-4037-ab0e-674c3728c750 France (FR) e8f4313b-e1d1-4061-a65c-14108ad65003 Germany (DE) a93d6b5c-f107-4e0b-aaac-f5f1f1300df4 Czech Republic (CZ) c4d216b1-4994-49cf-8520-6d5a58205369 Bulgaria (BG) ae667fc8-b0e7-496d-b291-f332e2a34a54 Hungary (HU) 008bc954-1972-403e-ae91-96d0f5ad60af Germany (DE) a909849c-e513-44e3-90fd-798811e774fd Hungary (HU) aadf7ac7-99e6-4b65-bc41-a01fe73f5e40 Spain (ES) 55aa1558-0e2f-4f0c-a5dd-cf4b8ffc1cbd Belgium (BE) fe9a2f7e-8721-453e-ab9b-c5cb3f2bf2a4 Germany (DE) Off2bd7b-4f01-4e8b-89e3-682adfb8af66 Sweden (SE) 33f8a9e6-98ff-4c18-8e67-f3ff2ab1f64d Poland (PL) d8015fdb-e131-4037-ab0e-674c3728c750 France (FR) 939f8b41-2af1-4cd3-9a13-a6ce8adc970c Sweden (SE) cbef062e-7170-479f-8726-40ea75678dd9 France (FR) 008bc954-1972-403e-ae91-96d0f5ad60af Germany (DE) e8f4313b-e1d1-4061-a65c-14108ad65003 Germany (DE) cbef062e-7170-479f-8726-40ea75678dd9 France (FR) 8142e619-1a33-4621-aa12-ccd9560d9495 Greece (GR) 8459d641-02fa-470e-8797-176ff7d11e96 Estonia (EE) 23dedefc-d40e-4001-83a7-5ea5a1962574 Poland (PL) b4afbff9-189a-4d8a-9e3b-7b02afc2ab1e Netherlands (NL) a909849c-e513-44e3-90fd-798811e774fd Hungary (HU) 8459d641-02fa-470e-8797-176ff7d11e96 Estonia (EE) c4d216b1-4994-49cf-8520-6d5a58205369 Bulgaria (BG) 06433c28-cd83-4f76-a3b3-98be4ff261f3 Germany (DE) Off2bd7b-4f01-4e8b-89e3-682adfb8af66 Sweden (SE) 1ed52476-580f-46ba-8107-28967fdf7789 Finland (FI) 5c20abab-8d05-4026-a2f3-9fcc7224744e Poland (PL) a4027c34-f603-491f-892a-746a424f5dd9 Germany (DE) 8b05c937-dc8e-43ba-b072-3b67eaa14b06 Belgium (BE) 33f8a9e6-98ff-4c18-8e67-f3ff2ab1f64d Poland (PL) 8142e619-1a33-4621-aa12-ccd9560d9495 Greece (GR) fe9a2f7e-8721-453e-ab9b-c5cb3f2bf2a4 Germany (DE) b2f74bc4-ec4b-479f-90c5-4d2727cfca0c Denmark (DK) 06433c28-cd83-4f76-a3b3-98be4ff261f3 Germany (DE) 5c20abab-8d05-4026-a2f3-9fcc7224744e Poland (PL) 55aa1558-0e2f-4f0c-a5dd-cf4b8ffc1cbd Belgium (BE) ae667fc8-b0e7-496d-b291-f332e2a34a54 Hungary (HU) 4d141457-40ba-4232-948d-a6eb8f5b91a3 Croatia (HR) 939f8b41-2af1-4cd3-9a13-a6ce8adc970c Sweden (SE) 1ed52476-580f-46ba-8107-28967fdf7789 Finland (FI) a93d6b5c-f107-4e0b-aaac-f5f1f1300df4 Czech Republic (CZ) dabc6d29-2d21-42ec-98a6-8af61ec78cca Portugal (PT) ab034547-5458-4791-bda9-3da5544ecf3b Norway (NO) b4afbff9-189a-4d8a-9e3b-7b02afc2ab1e Netherlands (NL) 23dedefc-d40e-4001-83a7-5ea5a1962574 Poland (PL) 8b05c937-dc8e-43ba-b072-3b67eaa14b06 Belgium (BE) ab034547-5458-4791-bda9-3da5544ecf3b Norway (NO) dabc6d29-2d21-42ec-98a6-8af61ec78cca Portugal (PT) a4027c34-f603-491f-892a-746a424f5dd9 Germany (DE) 4d141457-40ba-4232-948d-a6eb8f5b91a3 Croatia (HR) b2f74bc4-ec4b-479f-90c5-4d2727cfca0c Denmark (DK)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1BREHAF000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644760267
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644760267

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	244 W
额定电流 (I _n)	1250 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1250 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

