

Schraubeinsatz - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Schraub-Bit, Torx[®], E6,3-1/4" Antrieb, Größe: TX 10 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 046356 590082
GTIN	4046356590082
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,100 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	50 mm
Klingenhöhe	50 mm

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Torx
Material	legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN 3126

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN 3126
----------	----------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Schraubeinsatz - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573

Zeichnungen

Piktogramm



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044290
eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21049200
eCl@ss 7.0	21044290
eCl@ss 8.0	21044202
eCl@ss 9.0	21044290

ETIM

ETIM 4.0	EC002117
ETIM 5.0	EC002117

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Schraubeinsatz - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573

Approbationen

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750