

Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

- G 27: 1.0/4.8 BEDEA Videokabel
- 1.0/4.8 AF Draka
- 1694A Belden HDTV
- 7710A Belden
- 7711A Belden
- 7712A Belden
- 7713A Belden
- 9248 Belden
- Image 1000 Argosy
- SDV-F Canford
- SDV-L Canford

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

IEC 60169-8
4207
Crimp
Crimp

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung



Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
Cu SF w
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5 / Zn/Cu6Ni6
Ni5

Electrical characteristics
impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

75 Ω
typ.: 1 GHz - 36 dB;
2 GHz - 31 dB;
3 GHz - 29 dB

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | 2005 | Datum/date | Name/name | Werkstoff/ material |
| | | | | gez./drawn | 11.07. | JA | |
| | | | | gepr./appr. | 12.07.05 | BJ | Oberfläche/ finish |
| | | | | Norm/stand. | | | |
| | | | | Maßstab/scale | Benennung/title | |  |
| | | | | 2:1 | BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug | | |
| a | 16976 | 07.09.05 | JA | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Unteri./doc.type | Zeichnungsnr./drawing no. |  Maße/dimensions: mm |
| | | | | K | J01002A0056 | | |
| Änd./rev. Index | Änderungsmittellung/ revision code | Datum/ date | Name/ name | Ersatz für/ replaces | EWA50040-20 | | Original: DIN A4 |