**SCHNEIDEN:**

TYP C-70
für Plattenstärke bis 70 mm
Artikel-Nr.: 7718001000



TYP C-100
für Plattenstärke bis 100 mm
Artikel-Nr.: 7718002000




TYP CN-14, halbrund,
für Nutenbreite 14 mm
Artikel-Nr.: 7718004000




TYP CN-20, halbrund,
für Nutenbreite 20 mm
Artikel-Nr.: 7718005000



TYP CN-26, halbrund,
für Nutenbreite 26 mm
Artikel-Nr.: 7718006000



TYP CR-20, halbrund,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung
Artikel-Nr.: 7718008000



TYP CS-20, rechteckig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung
Artikel-Nr.: 7718011000



TYP CV-20, V-förmig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung
Artikel-Nr.: 7718010000

ACCESSORY BLADES:

TYPE C-70
for boards up to 70 mm
Article-No.: 7718001000

TYPE C-100
for boards up to 100 mm
Article-No.: 7718002000

TYPE CN-14, curved
for 14 mm grooves
Article-No.: 7718004000

TYPE CN-20, curved
for 20 mm grooves
Article-No.: 7718005000

TYPE CN-26, curved
for 26 mm grooves
Article-No.: 7718006000

TYPE CR-20, curved
for 20 mm grooves
with depth-guide
Article-No.: 7718008000

TYPE CS-20, square-type
for 20 mm grooves
with depth-guide
Article-No.: 7718011000

TYPE CV-20, V-type
for 20 mm grooves
with depth-guide
Article-No.: 7718010000

LAMES:

TYPE C-70
pour plaques jusqu'à 70 mm
Référence: 7718001000

TYPE C-100
pour plaques jusqu'à 100 mm
Référence: 7718002000

TYPE CN-14, semi-circulaire
pour rainures de 14 mm
Référence: 7718004000

TYPE CN-20, semi-circulaire
pour rainures de 20 mm
Référence: 7718005000

TYPE CN-26, semi-circulaire
pour rainures de 26 mm
Référence: 7718006000

TYPE CR-20, semi-circulaire
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur
Référence: 7718008000

TYPE CS-20, carré
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur
Référence: 7718011000

TYPE CV-20, forme V
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur
Référence: 7718010000