

Fiche technique

Code commande 106-5314

COMPTEUR DE VITESSE DE L'AIR MINIATURE DE POCHE DE RS



Caractéristiques :

- 6 hélices en plastique 30 mm.
- Réponse à l'air léger 0,4 m/s.
- Fonction de calcul du débit d'air.
- Max/Min/Moy et maintien des données.
- Extinction automatique avec fonction de désactivation.

Spécifications :

- Affichage : Double affichage LCD. Valeur maximale de 9 999 (affichage principal) et 999 (affichage secondaire).
- Taux d'échantillonnage : 1 fois par seconde.
- Capteur : LED IR et photodiode ; CTN
- Alimentation : 2 batteries AAA 1,5 V MN2400 LR03. AM4.
- Autonomie de la batterie : Environ 50 heures.
- Dimension : 135 x 48 x 23 mm. (L x l x H).
- Poids : Environ 80 g avec la batterie installée.
- Accessoires : Manuel, batteries et sac de transport.
- Plage de mesure et précision :

Vitesse :

<u>Unité :</u>	<u>Plage :</u>	<u>Précision :</u>	<u>Résolution :</u>
m/s	0,4 ~ 25	$\pm 2 \% + 0,2$	0,1
km/h	1,5 ~ 90	$\pm 2 \% + 0,8$	0,1
mph	0,9 ~ 55	$\pm 2 \% + 0,4$	0,1
Nœuds	0,8 ~ 48	$\pm 2 \% + 0,4$	0,1
ft/min (pi/min)	79 ~ 4 921	$\pm 2 \% + 40$	1

Température

<u>Unité :</u>	<u>Plage :</u>	<u>Précision :</u>	<u>Résolution :</u>
°C	-20 ~ 50	± 1 °C	0,1
°F	-4 ~ 122	$\pm 1,8$ °F	0,1