


插针母线，4 相 10mm²，1020mm，灰色绝缘 可切割 用于 LS
2P+HS



相似插图

版本	
产品品牌名称	SETRON
一般技术数据	
相数	4
电力	
持续电流 / 测定值	63 A
产品详细信息	
产品特点 / 电气绝缘	是的
连接	
电气连接规格	螺柱
机械设计	
长度	1 020 mm
证书	



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)**更多信息****Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (网上订购系统)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3746-2>**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3746-2>**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3746-2**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>