

CARACTERISTIQUES

- **Transparence transparente en verre**
- **Excellentes propriétés d'abrasion et de corrosion**
- **Bonne flexibilité**
- **Formulation en PVC non toxique et inodore pour réduire l'altération de l'eau potable**
- **Conforme CE pour les applications alimentaires**
- **Adapté à une utilisation avec de l'alcool, de l'essence, des huiles, des graisses et des solvants**
- **Extrêmement résistant à une large gamme d'acides et d'alcalis**

Tubes flexibles en PVC de RS Pro, transparents, diamètre externe de 6 mm, 25 m de long, rayon d'extrémité de 54 mm, applications diverses

RS code commande : 914-5515



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Tuyau en PVC transparent de RS Pro adapté aux applications alimentaires et industrielles à basse pression. Ce tuyau est fabriqué à partir de matériaux toxiques faibles de haute qualité pour offrir une excellente clarté, flexibilité et durabilité sur une large plage de températures.

Caractéristiques

Matériau	PVC
Couleur	Transparent
renforcé	Non
Taille nominale	5 x 8 mm
Douceur du matériau	Homologation BSS45 FDA
Inflammabilité	Auto-extinguible
Application	Applications industrielles générales ; scientifiques ; pharmaceutiques ; médicales

Spécifications mécaniques

Diamètre intérieur	3mm
Diamètre extérieur	6 mm
Longueur	25m
Rayon de courbure	54mm
Poids par mètre	0.030kg
Poids de coil	1.91kg

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation minimale	-15°C
Température d'utilisation maximale	+60°C

Homologations

Conformité/certifications	Conforme à la directive RoHS
---------------------------	------------------------------

