

DCLE14201RB-XJ

Niveau laser croix - faisceaux rouges - USB-C

5035048810682



Description du produit :

Plage de travail (m) : 30 - 50 avec cellule de détection
Couleur du faisceau : rouge
Précision : +/- 3 mm à 10 m
Temps de recharge : 30 min (45W chargeur USB)

Fonctionnalités et avantages du produit :

- **CHARGEMENT USB-C** avec batteries Li-ion intégrées : batteries Li-ion avec technologie POWERSTACK™. Autonomie minimum de 8 heures. Chargement par câble USB-C : 80% charge en 30 minutes (45W PD). Le laser peut être utilisé lors du chargement.
- **RÉSISTANT** : vitres montées sur un joint support caoutchouc. IP65 (poussière et jet eau basse pression). Test chute 1 m. Batterie protégée dans la base en polycarbonate GF10 (très résistant et stabilité température et UV).
- **TRÈS PERFORMANT** : diodes haute visibilité pour une visibilité très nette des faisceaux.
- Précision +/- 3 mm à 10 m.
- 30 m / 50 m avec cellule de détection.
- **PRÉCIS** : vis d'alignement fin pour un positionnement simple et rapide du faisceau sur les repères de l'utilisateur.
- **PRATIQUE** : indicateur du niveau de batterie pour savoir si la recharge est nécessaire en un coup d'œil.
- **S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER** : avec 3 ajustements d'intensité lumineuse des faisceaux pour gagner en autonomie ou pour affiner le faisceau selon la nature du matériaux support (acier inox...).
- **SE FIXE N'IMPORTE OÙ** : accroche facile avec support magnétique pivotant très puissant. Filetage intégré pour trépied de 1/4" et 5/8".
- **POLYVALENT** : bouton de changement facile de modes entre pente manuelle / auto-nivellement / blocage pendule.

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Étui souple compact et résistant (x1)
- Support mural (x1)
- Câble USB-C (x1)
- Câble USB-C (x1)

