



EHMANN

Universal Not-Aus Aluminium Steckdosenleiste 7-fach

Art-Nr.: 0819x00072033 (2,7 m Zul.) | 0819x00072035 (4,7 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund IP20

2,7m oder 4,7m Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm², abgewinkelter CEE 7/7 Stecker Typ EF

16A Not Aus Schalter mit redundanten Schaltkontakten zur zweipoligen Abschaltung der Töpfe

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit





Universal Not-Aus Aluminium Steckdosenleiste 7-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0819x00072033 (2,7 m Zul.) EAN 4012096010005 Art.-Nr. 0819x00072035 (4,7 m Zul.) EAN 4012096011934		549 x 65 x 100 mm Abmessung (L x B x H) 534 mm Befestigungsmaß