

MERKMALE

- Schwarzer RJ45 (8-polig)
- 2 Anschlüsse
Buchse auf Buchse
- Geschirmte UTP-Kupplung
- PBT-Material für Durable Design
- Phosphorbronzekontakte mit vergoldeter Nickelbeschichtung
- Abmessungen:
20,55 x 14,48 x 26,98 mm

RJ45-Modular-Kupplung von RS Pro, 2 Anschlüsse, geschirmt

RS Best.-Nr. 186-3111



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Mit diesem RJ45-Modular-Koppler von RS Pro können RJ45-Stecker und Kabelkomponenten direkt durch ein Patchfeld oder leere Blenden miteinander verbunden werden. Diese geschirmte modulare Inline-Kupplung hat eine Durable Bauweise und kann leicht in vorgeschchnittene Platten eingepreswerden. Dies ist ideal für alle, die ein benutzerdefiniertes Netzwerk benötigen Architekturlösung .

Allgemeine

Typ	Modular Kupplung
Schnittstellentyp	RJ45
Anzahl der Anschlüsse	2
Abschirmungstyp	Geschirmt
Verdrahtungskonfiguration	Gerade Durchsteckmontage
Farbe	Weiß
Kontaktbeschichtung	Gold über Nickel
Gehäusematerial	Thermoplast gemäß UL 94V-0
Kontaktwerkstoff	Phosphorbronze
Anwendung	RJ45-Steckverbinder und -Kabel werden in der Regel für Internetverbindungen verwendet und bilden entweder lokale (LAN) oder WAN-Netzwerke. Für Arbeitsplätze, in denen WLAN eingeschränkt ist oder eine zuverlässige Festdrahtverbindung erforderlich ist, ermöglicht dieser Adapter mehr Mobilität um eine Ethernet-Verbindung herum. Für den Anschluss von PCs an Modems und Netzwerkarchitektur ist dieser Adapter ideal

Mechanische

Länge	18.54mm
Breite	21mm
Tiefe	27.46mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	UL 94V-0/ 2011/65/EU und 2015/863
----------------------------	-----------------------------------



