3414NG

Aksialvifte DC 92x92x25 mm

Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data	
Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x25 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	18-28 VDC
Effekt	2,3 W
Turtall	2700 rpm
Luftmengde	23.30 l/s
Luftmengde	84.0 m3/h
Luftmengde	49.4 CFM
Temperaturområde	-20…+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning, delvis impedansevernet
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	32.0 dB(A)
Lydeffekt	4.7 Bel
Levetid L10	70000 tim 40 °C / 35000 tim 70 °C
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	9292506307
Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon	

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

3414NG

Aksialvifte DC 92x92x25 mm

Tilbehør til 3414NG

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

3414NG

Aksialvifte DC 92x92x25 mm

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

3414NG

Aksialvifte DC 92x92x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst