

Datenblatt:

## STEKO Basic Stecker T12 schwarz IP20

STEKO Basic Stecker T12 schwarz IP20



|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 52 00009                                                                                        |
| EAN                | 7611007170189  |
| Einheits Nr.       |                                                                                                 |
| Einheit            | STK                                                                                             |
| Verpackungseinheit | 10                                                                                              |
| Verpackungsmasse   | 4.0 x 4.0 x 12.0 (B x H x T) cm                                                                 |
| Bruttogewicht      | 0.070 Kg                                                                                        |
| Ursprungsland      | CN                                                                                              |
| Zolltarifnr.       | 85369010                                                                                        |

### Technische Informationen:

| Merkmal                  | Bezeichnung        |
|--------------------------|--------------------|
| Typ                      | Stecker            |
| Marke                    | STEFFEN            |
| Modell                   | Typ 12             |
| Produktfarbe             | Schwarz            |
| Nennstrom                | 10 A               |
| Nennspannung             | 250 V              |
| Nennleistung             | 2500 W             |
| Steckertyp               | Typ 12             |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff, TPE    |
| Halogenfrei              | Ja                 |
| UV-beständig             | hohe Beständigkeit |
| Verwendung               | Innen, Aussen      |
| K2 Baustellentauglich    | Ja                 |
| Schutzart                | IP20               |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C       |
| Produkthöhe              | 40 mm              |
| Produktbreite            | 40 mm              |
| Produkttiefe             | 120 mm             |
| Gewicht netto            | 0.070 Kg           |
| Verpackungsart           | offen              |