

A500 - Gant Soudeur

Collection: Gants de soudeur

Gamme: Protection des mains

Matériaux: cuir bovin, Coton

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 6

Emballage extérieur: 60

information produit

Gant de soudage en cuir crôte de bovin robuste de 14 pouces (36cm) offrant une protection contre une gamme de tâches liées à la chaleur. Idéal pour le soudage et la manipulation des métaux grâce aux matériaux de première qualité utilisés. La doublure en coton intégral assure une tenue confortable.

Gants de soudeur

Des niveaux plus élevés de protection sont nécessaires quand un travailleur est exposé à des températures extrêmement élevées ou s'il doit manipuler des objets très chauds. La gamme Portwest Weld propose plusieurs solutions de protection des mains appropriées pour toutes les soudures et les risques thermiques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3243X)
EN 12477: 2001 Type A
EN 407 2020 (412142)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A2)



Caractéristiques

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces
- Limite maximum de la norme EN407 sur la résistance à la brulure
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Cuir durable
- Certifié CE
- Niveau 3 Abrasion ANSI



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A500 - Gant Soudeur

Code Douanier: 4203291000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/24372-01?E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A500RERM	Rouge	60.0	40.0	30.0	0.9990	0.0720	5036108436545	15036108923547
A500RERXL	Rouge	41.0	35.0	45.0	0.2920	0.0646	5036108174614	15036108603876
A500RERXXXL	Rouge	41.0	35.0	45.0	0.3180	0.0646	5036108312429	15036108800985