



Données techniques

1R150X165X40

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	40 mm
F - Cote sous Rouleaux	165 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	3 mm
Classe de précision	P0
Masse	1,12 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	156,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm