

特点

- 黑色聚丙烯模制盒、带一体式铰接盖和紧固件 渔获物
- 两个尼龙包覆泡沫插件

RS Pro 箱、78 x 280 x 145mm

RS 号 230374



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 样品盒采用聚丙烯模制而成、具有一体式提携手柄、铰链盖和紧固锁扣。此盒子为运输箱类型、耐磨、具有高耐损坏性。这些箱随附两个尼龙包覆泡沫插件。

选项包括：

[230-374.](#) - 黑色盒、带盖、 280x78x145 mm LID 盖

[519-166.](#) - 黑色盒、带盖、 333x45x95 mm LID 盖

一般规格

材料	pp
泡沫	是的
防水或防水	否
车轮	否
颜色	黑色
隔板	否
表面	纹理；光滑
可锁定	否
危险区域认证	atex ; i 类
材料类型	塑料
应用	乐器；工具；电缆设备；摄影和相机设备；测试设备；组件存储
机架导轨	是的

机械规格

内部高度	71mm
内部宽度	267mm
内部深度	134mm
内部尺寸	71x267x134mm
外部高度	78mm
外部宽度	280mm
外部深度	145mm
外部尺寸	78x280x145mm
重量	3.1; 8; 20kg
最高	40kg
音量	239l
铝板的厚度	1mm
强化	3
LID 盖深度	45mm

操作环境规格

温度	-20 至 80°C
----	------------

保护类别

ip 等级	IP54; IP65; IP67; IPX5
-------	------------------------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------

